



Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M6-20, Ø chwytu gwintownika: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	335647 12
GTIN	4045197554130
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

do przedłużek Garant nr 338140-8142.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 50 mm

Ø chwytu d: 31 mm

długość przyłącza L: 35 mm

długość wysięgu H: 96 mm

Ø e: 34,5 mm

chwyt kwadratowy: 9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	12 mm
chwyt kwadratowy	9 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	50 mm
Ø chwytu d	31 mm

długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	96 mm
Ø e	34,5 mm