



Sworznie dociągające uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308660 50
GTIN	4045197151018
Klasa artykułu	31Z

Opis

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: ISO 7388

Ø kołnierza D: 36 mm

Ø główki D₁: 29,1 mm

Długość całkowita L: 65,5 mm

L₁: 25,55 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 N·m

Opis techniczny

Długość całkowita L	65,5 mm
gwint M	M24
maks. moment obrotowy dokręcania	150 N·m
do stożka niesamohamownego	50

Ø główki D ₁	29,1 mm
L ₁	25,55 mm
Ø kołnierza D	36 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	ISO 7388

Akcesoria

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
--	-----------