

HOLEX**Sworznie dociągające Mazak, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308670 40M
GTIN	4045197439185
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

- **Splanowana strona czołowa.**

Uszczelnione.

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- **do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),**
- **w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)**
- **w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).**

wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia. Brak pasującego klucza mocującego.

Opis techniczny

Ø główki D ₁	18,79 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40

do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	41,25 mm
L ₁	16,25 mm
Ø kołnierza D	21,8 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Ø otworu	6 mm
gwint M	M16
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	CAT
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające