

HOLEX

Sworznie dociągające uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308635 40
GTIN	4045197644480
Klasa artykułu	32Z

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Pasuje do:

FADAL, zbliżonych do ISO 7388, przedłużonych o 3 mm.

wskazówka:

Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym. Brak pasującego klucza mocującego.

Opis techniczny

L ₁	19,25 mm
Ø kołnierza D	22 mm

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø główki D ₁	18,95 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
gwint M	M16
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	47,5 mm
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388-3
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające