

HOLEX**Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308610 30
GTIN	4045197648006
Klasa artykułu	32Z

Opis**Zastosowanie:**

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: DIN 69872

Ø kołnierza D: 17 mm

Ø головки D₁: 13 mm

Długość całkowita L: 44 mm

L₁: 24 mm

gwint M: M12

maks. moment obrotowy dokręcania: 20 Nm

Opis techniczny

Ø kołnierza D	17 mm
Ø головки D ₁	13 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 30

do stożka niesamohamownego	30
L ₁	24 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm
Długość całkowita L	44 mm
gwint M	M12
rozwartość klucza	13 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	DIN 69872
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 30 SK

308835 30