

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E DIN 376, waporyzowane, M: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132643 M4
GTIN	4069515001861
Klasa artykułu	13V

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap. Możliwość niezawodnego stosowania w szerokiej gamie materiałów. Zoptymalizowana **długość szyjki i rowka** dla **lepszego odprowadzania wiórów** w przypadku **głębokich** gwintów. Wydajny **materiał tnący HSS-E** o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą **odporność na zużycie**. **Powierzchnia waporyzowana** zapobiega powstawaniu narostów.

Chwyt **wg DIN 376 (= zmniejszona Ø chwytu)**, dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.

Opis techniczny

Ø gwintu	4 mm
skok gwintu	0,7 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	63 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	M4

Karta danych

Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	12 mm
Rodzaj gwintu	M
liczba rowków wiórowych	3
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Seria	Vap Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	18 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	18 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	6 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	6 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	15 m/min	N
uniw.	nadaje się		

Karta danych

olej	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się