

**HOLEX®**
**Specjalne sworznie dociągające, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308740 40
GTIN	4045197151063
Klasa artykułu	32Z

**Opis**
**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Ø kołnierza D: 25,1 mm

Ø główki D<sub>1</sub>: 21,1 mm

Długość całkowita L: 53 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

gwint M: M16

gwint wewnętrzny: M16

**Opis techniczny**

gwint wewnętrzny	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø główki D <sub>1</sub>	21,1 mm
gwint M	M16
do stożka niesamohamownego	40
L <sub>1</sub>	25,1 mm

Ø kołnierza D	25,1 mm
Długość całkowita L	53 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 N·m
Głębokość gwintu wewnętrznego	17 mm
Właściwości otworu	z otworem