



Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308650 40
GTIN	4045197150981
Klasa artykułu	32Z

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytką wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

Długość całkowita L	44,5 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø główki D ₁	18,95 mm

gwint M	M16
Ø kołnierza D	22,5 mm
L ₁	16,25 mm
do stożka niesamohamownego	40
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
rozwartość klucza	18 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40