

HOLEX**Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308760 30
GTIN	4045197648013
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

L ₁	23 mm
do stożka niesamohamownego	30
maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm
gwint M	M12
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 30
Długość całkowita L	43 mm

Ø główki D ₁	11 mm
Ø kołnierza D	16,5 mm
rozwartość klucza	13 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 30

308835 30