



Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308615 50
GTIN	4045197554550
Klasa artykułu	31Z

Opis

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: DIN 69872

Ø kołnierza D: 36 mm

Ø główki D₁: 28 mm

Długość całkowita L: 74 mm

L₁: 34 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 N·m

Opis techniczny

gwint M	M24
L ₁	34 mm
Długość całkowita L	74 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 N·m
Ø kołnierza D	36 mm

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
Ø główki D ₁	28 mm
do stożka niesamohamownego	50
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	DIN 69872