



Przedłużki gwintowników, typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338400 10
GTIN	4045197336774
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

- wersja długa lub bardzo długa
- przedni koniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez dokręcenie radełkowanej nakrętki
- moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376: M16

dla \varnothing chwytu gwintu d_2 : 12 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$: 12 mm

\varnothing przedłużki D_4 : 18 mm

przedłużka L_2 : 90 mm

przedłużka L_3 : 130 mm

Opis techniczny

dla \varnothing chwytu gwintu d_2	12 mm
\varnothing przedłużki D_4	18 mm
dla czworokąta K_1	9 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376	M16
przedłużka K_2	9 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$	12 mm
przedłużka L_2	90 mm
przedłużka L_3	130 mm
dla długości mocowania l_1	36 mm