



Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320650 2
GTIN	4019208000046
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- kąt wierzchołkowy 60°
- wersja lekka ze smukłym korpusem
- precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego
- zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość
- specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 32 mm

długość użytkowa B: 62 mm

największa Ø kła 60° A: 15 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

do detali o masie: 200 kg

Opis techniczny

największa Ø kła 60° A	15 mm
stożek Morse'a	2
Ø korpusu D	32 mm
długość użytkowa B	62 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
do detali o masie	200 kg

