



Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320650 4
GTIN	4019208000169
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- kąt wierzchołkowy 60°
- wersja lekka ze smukłym korpusem
- precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego
- zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość
- specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 42 mm

długość użytkowa B: 75,5 mm

największa Ø kła 60° A: 20 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

do detali o masie: 800 kg

Opis techniczny

długość użytkowa B	75,5 mm
do detali o masie	800 kg
stożek Morse'a	4
Ø korpusu D	42 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
największa Ø kła 60° A	20 mm

