



## Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse'a: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320650 5
GTIN	4019208000183
Klasa artykułu	35R

### Opis

#### Wykonanie:

- kąt wierzchołkowy 60°
- wersja lekka ze smukłym korpusem
- precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego
- zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość
- specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

#### Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.

Ø korpusu D: 58 mm

długość użytkowa B: 104 mm

największa Ø kła 60° A: 30 mm

maksymalne bicie: 0,01 mm

do detali o masie: 1600 kg

### Opis techniczny

do detali o masie	1600 kg
największa Ø kła 60° A	30 mm
maksymalne bicie	0,01 mm
Ø korpusu D	58 mm
długość użytkowa B	104 mm
stożek Morse'a	5

