

Garant**Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 160/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Klasa artykułu	31K

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238****Opis techniczny**

dł. uchwytu zamkniętego	109 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	95,5 mm
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
zakres mocowania	3 - 16 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
typ	160/16
\varnothing zewnętrzna	56 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

