

HOLEX®**Walcowe chwyt trzpieniowe, \varnothing chwytu / stożek uchwyty wiertarskiego: 6/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:**

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem walcowym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach, automatach itp. Walcowy chwyt trzpienia może być mocowany w **tulejce zaciskowej lub w uchwycie do mocowania frezów.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.
stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 6
 \varnothing D stożka: 6,35 mm
dł. chwytucylindr.: 35 mm

Opis techniczny

stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 6
dł. chwytucylindr.	35 mm
\varnothing D stożka	6,35 mm
\varnothing chwytu	6 mm