



## Obrotowe kły tokarskie z wydłużonym wierzchołkiem 60° / 30°, stożek Morse'a: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320670 3
GTIN	4019208017068
Klasa artykułu	35R

### Opis

#### Wykonanie:

- Korpus i ostrze kła hartowane.
- Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
- Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
- Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
- kiel wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/30°.

#### Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej. wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego, przydatne zwłaszcza przy obróbce licowej detalu.

Ø korpusu D: 58,5 mm

długość użytkowa B: 95,5 mm

największa Ø kła 60° A: 12 mm

największa Ø kła 30° A: 25 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

długość kła C: 47 mm

### Opis techniczny

długość użytkowa B	95,5 mm
największa Ø kła 60° A	12 mm
Ø korpusu D	58,5 mm

stożek Morse'a	3
do detali o masie	400 kg
długość kła C	47 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
największa $\varnothing$ kła 30° A	25 mm