

**HOLEX®****Walcowe chwyt trzpieniowe,  $\varnothing$  chwytu / stożek uchwyty wiertarskiego: 8/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:**

**Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane.** Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem walcowym.

**Zastosowanie:**

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach, automatach itp. Walcowy chwyt trzpienia może być mocowany w **tulejce zaciskowej lub w uchwycie do mocowania frezów.**

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.  
stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 10  
 $\varnothing$  D stożka: 10,094 mm  
dł. chwytucylindr.: 35 mm

**Opis techniczny**

dł. chwytucylindr.	35 mm
$\varnothing$ D stożka	10,094 mm
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 10
$\varnothing$ chwytu	8 mm