



Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320660 2
GTIN	4019208014388
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Kąt wierzchołkowy 60°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 43 mm

długość użytkowa B: 65 mm

największa Ø kła 60° A: 20 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

do detali o masie: 200 kg

Opis techniczny

do detali o masie	200 kg
największa Ø kła 60° A	20 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
długość użytkowa B	65 mm
stożek Morse'a	2
Ø korpusu D	43 mm

