

HOLEX®**Walcowe chwyty trzpieniowe, \varnothing chwytu / stożek uchwyty wiertarskiego: 16/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:**

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem walcowym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwyty wiertarskich we frezarkach, automatach itp. Walcowy chwyt trzpienia może być mocowany w **tulejce zaciskowej lub w uchwycie do mocowania frezów.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.
stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 16
 \varnothing D stożka: 15,733 mm
dł. chwytucylindr.: 50 mm

Opis techniczny

\varnothing D stożka	15,733 mm
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 16
dł. chwytucylindr.	50 mm
\varnothing chwyty	16 mm