

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek
uchwyty wiertarskiego: 1/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 1/10
GTIN	4045197296771
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwyty wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 10

Ø D stożka: 10,094 mm

Opis techniczny

stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 10
Wielkość stożka Morse'a	1
Ø D stożka	10,094 mm