

Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia