



Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081208 20
GTIN	4069515011235
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.

- **Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.**
- **Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.**
- **Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.**

Lampy warsztatowe **COB-LED** z szybą z mlecznego szkła dla jednolitego i przyjemnego oświetlenia.

w dostawie::

Z ładowarką.

Opis techniczny

długość całkowita	196 mm
wys. całkowita	226 mm
Szerokość całkowita	68 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	1100 - 2200 lm

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Źródło światła	Lampki LED
stopień ochrony IP	IP 65
pobór mocy	20 W
Rodzaj produktu	Reflektory