

**Garant****CN.G 120404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CN.G 120404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4,25 mm
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia