

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia