

**Oprawka Pro Eco PCLNR 95°, do płytek skrawających PC., prawa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi skrawającej.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Norma	norma zakładowa
Szerokość funkcjonalna L ₄	31 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
kod ISO uchwyty	PCLNR/L 2020K12
płytką podporowa	259034 1
Dźwigienka	259016 1
Śruba do dźwigni	259019 1
długość główki L ₁	26 mm
Seria	Pro Eco

Karta danych

Kołek sprężysty	259045 1
rodzaj zastosowania	prawa
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/250044-20/12>