



Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 68



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319885 68
GTIN	4069515004244
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT. Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY, QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY, QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D), QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY, QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY, MZ68B/C**

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Karta danych

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.
Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

h_2	95 mm
L_1	110 mm
h_1	25 mm
b_2	64 mm
L_2	68 mm
x	80 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe