

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia