

**DNMG 150608, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia