


**KNUX 160405R, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251030 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819840 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

KNUX 160405R HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 260 m/min |
| posuw f | 0,2 - 0,5 mm/obr, |
| Zastosowanie główne | M |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| zwijacz i łamacz wiórów | 2,2 mm |
| Łamacz wiórów | VM |
| Gatunek | HB7120-1 |
| promień naroża | 0,5 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,35 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 4 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Profil płytki skrawającej | prawe |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX 160405R |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |