


**KNUX 160405L, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160405L HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
promień naroża	0,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	lewo
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia