

**CNMG 120404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,7 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,7 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia