

**DNMG 150608, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia