

**Garant****DN.G 110404, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Klasa artykułu	21G

## Opis

DN.G 110404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Gatunek	HB7120-1
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia