


Garant**KNUX 160410L, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160410L HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	1 mm
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia