



Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: WT150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319887 WT150
GTIN	4069515004695
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.

Do mocowania wytaczaków i wiertel składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **Nakamura-Tome: NA55A; WT-150, WT-150 II, WT-250 II; WT-150 II (Capto Turret); WT-250; WTS-150, WTW-150; TW-10, TW-20 (16 ST); SC-150; SC-200; SC-200 II (12 ST); SC-250; Super NTJ; Super NTJX; Super NTM³; AS-200 (12 ST); AS-200 (15 ST); JX-200, 250; NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

Karta danych

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66; TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TA Z400, 640, 1100 (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12×)
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST); TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y; UA-330 LY; UA-1500 T2Y2; UA-1500 T2Y

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.

Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

l_1	100 mm
Z	40 mm
L_2	50 mm
L_1	60 mm
d_a	32 mm
x	75 mm
h_1	80 mm
L_3	40 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe