

**DNMG 110404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7140-1

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia