

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia