


Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7140-1 promień naroża: 1,6 mm
Gatunek: HB7140-1
Łamacz wiórów: VG
głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm
posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	VG
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia