

Garant**TN.G 160408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia