

**WNMG 080412, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	lekkie załamane
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 m/min
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia