

Garant**Płytko skrawająca frezowa XDPW 070308 SR, do frezów HPC FeedKing, KU7710**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212940 GGG
GTIN	4069515004930
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPW 070308 SR
promień naroża	0,8 mm
typ	GGG
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Gatunek	HB4225
Materiał ostrza	Ceramika
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,65 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	165 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się warunkowo		