


Garant**WN.G 060408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 252064 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820853 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

WN.G 060408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| Zastosowanie główne | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 60 - 230 m/min |
| posuw f | 0,1 - 0,5 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min}$. | 0,55 mm |
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| Łamacz wiórów | VM |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2 mm |
| Gatunek | HB7140-1 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WN.G 060408 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |