

**Garant****CNMG 120416, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 120416 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

## Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm

promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia