


Garant**SNMM 150616, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMM 150616 HB7120-1 promień naroża: 1,6 mm
Gatunek: HB7120-1
Łamacz wiórów: VR
głębokość skrawania a_p : 2 - 12 mm
posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 210 m/min
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	1 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	VR
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia