

**DNMG 150604, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,75 mm

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia