



Narzędzie do radełkowania bezwórowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290009 10
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

Opis techniczny

do $\varnothing$ radełkowania d_1	10 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
zakres roboczy	3 - 25 mm
oś krążka	299910 5
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RBR 2×BL
dla profilu radełkowania	RBL 2×BR
Rodzaj produktu	Narzędzia do radełkowania

