


**Garant****SNMG 120404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 120404 HB7140-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	VS

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia