

**CNMG 120404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia