


Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB7120-1 promień naroża: 1,2 mm
Gatunek: HB7120-1
Łamacz wiórów: VG
głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm
posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia